



LFS601000VERZ



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 70 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 21

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 21

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe verzinkt

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5025 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...90 °C