



LFS601005VERZ



Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LFS

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 50 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C