




LFS6010089016



T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 350 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 350 mm

Höhe 60 mm

Breite 100 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C