



LFS6015009016



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x150mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 150 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 110 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 29

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 29

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

Transparent Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 7000 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 2

Kammeranzahl 1 / 3

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

