



LFS6015089016



T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	350 mm
Kanalbreite	150 mm
Maß a	350 mm
Höhe	60 mm
Breite	150 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	lackiert

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------