



LFS6020009010



## Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x200mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 200 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 150 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 41

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche lackiert

Transparent Nein

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 9770 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 3

Kammeranzahl 1 / 4

Klammern pro Meter 2

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung