


LFS602008VERZ



T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

| | |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
|----------------------------|------|

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe | 60 mm |
| Länge | 350 mm |
| Kanalbreite | 200 mm |
| Maß a | 350 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 200 mm |

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|-----------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoffgruppe | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |

Montage

| | |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP30 |
|-----------|------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...60 °C |
|--------------------|------------|