



LKG3703707030B

Verdrahtungskanal aus PVC LKG 35x35mm steingrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
----------	------

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
---------------------------	------------

Strom

Kriechstromfest	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Kanalhöhe	35 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	35 mm
Schlitzbreite	4 mm
Stegbreite	4 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	DIN 43659
Befestigungsart	Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	42
Lichter/innerer Querschnitt	895 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	30
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	58

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

REACH konform	Ja
RoHS konform	Ja

Halogenfrei

Nein

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C