



LLA001

**NH00-NR3P-LLA, Standardausführung ohne Gerätezubehör**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

**Spannung**

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

**Strom**

Abschaltstrom	55 kA
Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

**Abmessungen**

Höhe installiertes Produkt	50 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

**Werkstoff**

Kupfergewicht des Produktes	1.422 kg
Silbergewicht des Produktes	0.006 kg

**Montage**

Geeignet für Sammelschienenaufbau	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Bodenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm <sup>2</sup>
---	-------------------

**Kabel**

Kabeleinführung

Seite

**Normen**

Europäische Direktive WEEE

betroffen

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur

-5...40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25...55 °C