



LLA002

## NH00-NR3P-LLA, 1S+1Ö auf SKL

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

#### Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

#### Strom

Abschaltstrom	55 kA
Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	50 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	1.429 kg
Silbergewicht des Produktes	0.006 kg

#### Montage

Geeignet für Sammelschienenaufbau	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Bodenbefestigung	Nein

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm <sup>2</sup>
---	-------------------

**Kabel**

Kabeleinführung

Seite

**Normen**

Europäische Direktive WEEE

betroffen

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur

-5...40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25...55 °C