



LLA077

NH00-NR3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Abschaltstrom	55 kA
Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	50 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	1.444 kg
Silbergewicht des Produktes	0.006 kg

Montage

Geeignet für Sammelschienenaufbau	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Bodenbefestigung	Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm ²
---	-------------------

Kabel

Kabeleinführung

Seite

Normen

Europäische Direktive WEEE

betroffen

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25...55 °C