



LLA676

NH00-HR3P-LLA, 1WV150-5S, auf SKL

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Abschaltstrom	80 kA
Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	50 mm
Länge	590 mm
Breite installiertes Produkt	280 mm
Sammelschienenabstand	185 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	1.438 kg
Silbergewicht des Produktes	0.006 kg

Montage

Drehmoment	10Nm
Geeignet für Sammelschienenaufbau	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Bodenbefestigung	Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95mm ²
Kabel	
Kabeleinführung	Seite
Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C