



LNH000020M6A

## NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 20A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	20 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH000
-----------------	-------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	52.5 mm
Höhe installiertes Produkt	79 mm
Breite installiertes Produkt	20.8 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein