



LNH000025M6A

NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	25 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH000
-----------------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	52.5 mm
Höhe installiertes Produkt	79 mm
Breite installiertes Produkt	20.8 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.3 W
---------------------------------------	-------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein