



LNH00025M6

## NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 690V 25A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	25 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH000
-----------------	-------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	52.5 mm
Höhe installiertes Produkt	79 mm
Breite installiertes Produkt	20.8 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.8 W
---------------------------------------	-------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein