



LNH1025M

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

Technische Merkmale

Architektur

Auslösercharakteristik gG

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 120 kA

Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V

Versorgungsspannungsart AC

Strom

Abschaltstrom 120 kA

Nennstrom 25 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik gG

Sicherungsgröße NH1C

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 135 mm

Höhe installiertes Produkt 64.5 mm

Breite installiertes Produkt 135 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2.4 W

Normen

Zulassungen VDE, EAC

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N. 2000 m

Isoliert Nein

Kennzeichnung

Gerät der Familie LNH