



LNH1040M

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 40A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Abschaltstrom	120 kA
Nennstrom	40 A

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	55 mm
Länge	30 mm
Breite installiertes Produkt	135 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.7 W
---------------------------------------	-------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein