



LNH1050M6

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 50A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	50 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64.5 mm
Höhe installiertes Produkt	135 mm
Breite installiertes Produkt	29.5 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4.8 W
---------------------------------------	-------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein