



LNH20180M4T

## NH-Sicherungseinsatz NH2 gTr 400V 180A Mittenmelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC 60898-1	100 kA
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	400 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	180 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH2
-----------------	-----

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	72 mm
Höhe installiertes Produkt	150 mm
Länge	62 mm
Breite installiertes Produkt	42 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	13.5 W
---------------------------------------	--------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein