



LNH2025M

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 25A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Architektur

Auslösercharakteristik gG

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1 120 kA

Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V

Versorgungsspannungsart AC

Strom

Abschaltstrom 120 kA

Nennstrom 25 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik gG

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt 135 mm

Länge 62 mm

Breite installiertes Produkt 49 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 2.4 W

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N. 2000 m

Isoliert Nein