



LNH20289M4T

## NH-Sicherungseinsatz NH2 gTr 400V 289A Mittenmelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	100 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	120 kA
Nennstrom	289 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH2
-----------------	-----

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	72 mm
Höhe installiertes Produkt	150 mm
Länge	62 mm
Breite installiertes Produkt	42 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	18.6 W
---------------------------------------	--------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein