



LNH2080M

## NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 80A Kombi-Melder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	120 kA
Nennstrom	80 A

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	135 mm
Länge	62 mm
Breite installiertes Produkt	49 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	8.3 W
---------------------------------------	-------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein