



LNH2100M

## NH-Sicherungseinsatz NH2C gG AC500V 100A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	120 kA
Nennstrom	100 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	150 mm
Höhe installiertes Produkt	72.5 mm
Breite installiertes Produkt	49 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10.7 W
---------------------------------------	--------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein