



LNH2100M6A

NH-Sicherungseinsatz NH2 690V aM 100A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	100 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH2
-----------------	-----

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	72 mm
Höhe installiertes Produkt	150 mm
Breite installiertes Produkt	51 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	5.9 W
---------------------------------------	-------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Isoliert	Nein
----------	------