



LNH2224M6A

## NH-Sicherungseinsatz NH2 690V aM 224A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	224 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH2
-----------------	-----

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	72 mm
Höhe installiertes Produkt	150 mm
Breite installiertes Produkt	51 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	13.5 W
---------------------------------------	--------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Isoliert	Nein
----------	------