



LNH3315M6A

## NH-Sicherungseinsatz NH3 690V aM 315A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

### Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	315 A

### Sicherung

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	86 mm
Höhe installiertes Produkt	200 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm

### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	21 W
---------------------------------------	------

### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein