



LNH3400M6

## NH-Sicherungseinsatz NH3 gG 690V 400A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1	80 kA
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Strom

Abschaltstrom	100 kA
Nennstrom	400 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	86 mm
Höhe installiertes Produkt	150 mm
Breite installiertes Produkt	70 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	34 W
---------------------------------------	------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	Nein