



Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 13 A

Sicherung

Sicherungsgrösse NH00

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Installation, Montage

Nominales Drehmoment 1,50 - 1,50 Nm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Spannung

Isolationsspannung U_i 500 V

Abmessungen

Abstand Sammelschienen 185 mm

Höhe 660 mm

Tiefe 133 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 5,80 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

LV001EBSA