



LVZ00WD150

**Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 3-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Eingehängt

**Elektrische Hauptmerkmale**

Frequenz 50/60 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung 3 kV

**Strom**

Maximalstrom Primärseite 150 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

Primärstrom 150 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 351 mm

Höhe installiertes Produkt 17 mm

Länge 351 mm

Breite installiertes Produkt 49.9 mm

**Anschluss**

Anschlussart Schraubanschluss

**Zubehör**

mit Kupferschiene Nein

**Ausstattung**

Anzahl der Eingänge 1

Mit Berührungsschutz Ja

**Bedienung**

Umwandlungsverhältnis 150A ; 5A

**Normen**

Europäische Direktive WEEE betroffen

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -40...40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...75 °C