



LVZW300K05

Stromwandler E_ für LV NH1-3 300/5A 2,5VA Klasse 0,5S CH

Technische Merkmale

Funktion

Genauigkeitsklasse 0,5S

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung 3 kV

Strom

Maximalstrom Primärseite 300 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

Primärstrom 300 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 30.1 mm

Höhe installiertes Produkt 63.5 mm

Breite installiertes Produkt 59.5 mm

Breite der Öffnung 30.5 mm

Höhe der Öffnung 12.5 mm

Anschluss

Anschlussart Schraubanschluss

Zubehör

mit Kupferschiene Nein

Ausstattung

Anzahl der Eingänge 1

Mit Berührungsschutz Ja

Bedienung

Umwandlungsverhältnis 300A ; 5A

Normen

Zertifiziert ja

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40...75 °C