



LVZW600

## Stromwandler für LV NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Sammelschienensystem

#### Funktion

Genauigkeitsklasse 1

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung 3 kV

#### Strom

Maximalstrom Primärseite 600 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

Primärstrom 600 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 30.1 mm

Höhe installiertes Produkt 63.5 mm

Länge 59.5 mm

Breite installiertes Produkt 59.5 mm

Schieneabmessung Rundleiter d= max. 21mm

Durchmesser der Öffnung 21 mm

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 4mm<sup>2</sup>

Anschlussart Schraubanschluss

#### Zubehör

mit Kupferschiene Nein

#### Ausstattung

Anzahl der Eingänge 1

Mit Berührungsschutz Ja

#### Bedienung

Umwandlungsverhältnis 600A ; 5A

#### Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-40...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...75 °C

---