



LVZW601K05

**Stromwandler E\_ für LV NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S CH**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Genauigkeitsklasse 0,5S

**Elektrische Hauptmerkmale**

Frequenz 50 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung 3 kV

**Strom**

Maximalstrom Primärseite 600 A

Maximalstrom Sekundärseite 5 A

Primärstrom 600 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 30.1 mm

Höhe installiertes Produkt 63.5 mm

Breite installiertes Produkt 59.5 mm

Breite der Öffnung 30.5 mm

Höhe der Öffnung 12.5 mm

**Anschluss**

Anschlussart Schraubanschluss

**Zubehör**

mit Kupferschiene Nein

**Ausstattung**

Anzahl der Eingänge 1

Mit Berührungsschutz Ja

**Bedienung**

Umwandlungsverhältnis 600A ; 5A

**Normen**

Zertifiziert ja

Europäische Direktive WEEE betroffen

**Sicherheit**

Schutzart IP20

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur

-5...40 °C

---

Lager-/Transporttemperatur

-40...75 °C