



M-MDL11050

Moduldach Lochblech 2-teilig IP40 1100x500 (BxT)

Technische Merkmale

Abmessungen

Einbautiefe	500 mm
Tiefe installiertes Produkt	500 mm
Höhe installiertes Produkt	14 mm
Breite installiertes Produkt	1100 mm
Einbaubreite	1100 mm

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Farbe	verzinkt-Optik
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	matt
Oberfläche	sendzimirverzinkt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Mit Kabeleinführung	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------