



M16479016



## Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 7 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 6 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung ohne

#### Werkstoff

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 25 mm<sup>2</sup>

#### Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C