



M53969010



**T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 30 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 170 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...65 °C