



M54027035

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 60 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C