



M54067035



T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 170 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C