



M54069010



T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Durch Oberteil

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Kanalbreite 57 mm

Maß a 170 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe reinweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C