



M55117035



Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 130 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C