



M55119010



Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Kompatibilität

Produktkompatibilität	LF, LFF, FB
-----------------------	-------------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	61 mm
Kanalbreite	130 mm
Maß a	130 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
-------------------------	------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung
----------------	-------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C