



M55127035



## Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 69 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C