M55219010

Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Durch Oberteil

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität	LF, LFF, FB

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe	61 mm
Kanalbreite	150 mm
Maß a	130 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich	90 °

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5…90 °C

Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5…65 °C