



M55259010



Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF, FB

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 150 mm

Maß a 180 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C