



M55319010



## Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF, FB

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 190 mm

Maß a 130 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C