




M55329010



**Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x190mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Produktkompatibilität LF, LFF

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 190 mm

Maß a 70 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe -

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C