



M55367035



T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 190 mm

Maß a 290 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C