



M55419010



Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, FB

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 230 mm

Maß a 130 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C