



M55459010



Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, FB

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 230 mm

Maß a 260 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe -

Werkstoff

Farbe reinweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PVC

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteileausführung Haubenformteil

Sicherheit

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C