



M58019010



Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Kompatibilität

Produktkompatibilität	LF, LFF
-----------------------	---------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Kanalbreite	40 mm
Maß a	85 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	-
-------------------------	---

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochanlagen	Ohne Bodenlochanlage
------------------	----------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Haubenformteil
--------------------	----------------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C