



M58339010



## Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geschraubt

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Kanalbreite 230 mm

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP20

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C